

**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216625 4
GTIN	4045197940162
Třída artiklu	220

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP..060304
Ø D	4 mm
Délka vyložení L ₁	28 mm
Celková délka L _{celk.}	80 mm
Maximální Ø srážení hran D _{max}	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	1
Ø stopky D _s h6	12 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2