

HOLEX**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216625 11
GTIN	4045197940179
Třída artiklu	220

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Maximální \varnothing srážení hran D_{max}	20 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP..060304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L_1	32 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 1,2 Nm

211750 1,2