

HOLEX**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216625 12
GTIN	4045197940186
Třída artiklu	220

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Maximální Ø srážení hran D_{max}	23,7 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP..09T308
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Ø D	12 mm
Počet břitů Z	1
Délka vyložení L_1	37 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0