

HOLEX®**SNMX 120408, HUX25, Poloměr: 4 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251399 4
GTIN	4045197940377
Třída artiklu	29W

Popis**Vhodné pro :**

Upínací držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251102; 251103; 251112; 251113.

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem ≥ 3 mm je nutné upravit lůžko destičky.

Druh: HUX25

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 120 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 30 - 80 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 120 m/min
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	30 - 80 m/min

Druh	HUX25
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Soustružnický držák
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMX 120408
Atribut názvu produktu	HUX25