

Nádoba na třísky s vloženým dnem z děrovaného plechu, Objem kontejneru: 300l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919930 300
GTIN	2050001936745
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Olejo- a vodotěsná nádoba je vybavena **šroubovaným děrovaným plechem na celém dnu** a 1palcovým vypouštěcím kohoutem. Hodí se proto **speciálně pro sběr a oddělování kapalin a pevných látek.**

Nádoba s tloušťkou stěn 3 mm lze pohodlně vyklopit pomocí lanovodu ze sedadla vysokozdvizného vozíku.

Základní rám je vybaven vybráním pro vidle vysokozdvizného vozíku.

Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí, plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná.**

Technický popis

Olejetěsně svařené	ano
Rozměr vybrání D	60 mm
Délka	1440 mm

Vybavení děrovaným plechem	Vložená police z děrovaného plechu
Výška násypné hrany	395 mm
Vzdálenost vybrání B	10 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	60 mm
Lanový výtah	ano
Výklopný mechanismus	Lanovod
Objem kontejneru	300 l
S vybráním	ano
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	200 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout bez sítka
Šířka	680 mm
Hmotnost	112 kg
Výška	580 mm
Rozměr vybrání A	200 mm
Nosnost	750 kg
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba

Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450