

fetra[®]
....**Zdvížený vidlicový vozík, Délka vidlice: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919910 800
GTIN	4017976021188
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Rámy a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci.

Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování. Kolečka vidlice nylon Ø 80×93 mm.

Lakování:

Žlutá, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	66 kg
Ø koleček vidlice	80×93 mm
Váha	ne
Materiál řídicích koleček	pružné celogumové
Nosnost	2500 kg
Materiál koleček vidlice	Nylon Single nezanechává stopy
Šířka vidlice	160 mm
Šířka	540 mm

Délka vidlice	800 mm
Délka	1190 mm
Rozsah zdvihu	85 - 200 mm
Ø řídicích koleček	200×50 mm
Barva	žlutá
Druh produktu	Zdvížený vidlicový vozík