


Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná, Objem kontejneru: 500l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919955 500
GTIN	2050001937445
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoby **pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou** a příznivým úhlem naklápění.

Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu

Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.

Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvížného vozíku A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

Technický popis

Nosnost	1000 kg
Výška	680 mm
Délka	1440 mm
Hmotnost	111 kg

Vzdálenost vybrání B	150 mm
Šířka	780 mm
Oblast použití	na pevné látky
Objem kontejneru	500 l
Výška násypné hrany	495 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba

Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450