

**Garant****NPT výstružník 1:16, NPT: 1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Třída artiklu	110

**Popis****Provedení:**

Pro **přípravu kuželovitých NPT závitů**. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.

**Technický popis**

Stopka 4hran □	12 mm
Větší Ø D <sub>2</sub>	19,1 mm
Menší Ø D <sub>3</sub>	16,95 mm
Celková délka L	95 mm
Počet břitů Z	8
Délka břitu L <sub>c</sub>	35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Poměr kuželu	1:16
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Phillips, bit

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		