

**Garant****NPT výstružník 1:16, NPT: 3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Třída artiklu	110

**Popis****Provedení:**

Pro **přípravu kuželovitých NPT závitů**. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.

**Technický popis**

Větší $\varnothing D_2$	15,4 mm
Menší $\varnothing D_3$	13,75 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	85 mm
Počet břitů Z	8
Délka břitu $L_c$	27 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	12 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Poměr kuželu	1:16
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Phillips, bit

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		