

Garant**NPT výstružník 1:16, NPT: 3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Pro **přípravu kuželovitých NPT závitů**. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.

Technický popis

Větší $\varnothing D_2$	24,5 mm
Menší $\varnothing D_3$	22,25 mm
Délka břitu L_c	35 mm
Stopka 4hran \square	16 mm
Celková délka L	105 mm
Počet břitů Z	10
\varnothing stopky D_s	20 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Poměr kuželu	1:16
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		