

Nádoba na třísky s vloženým dnem z děrovaného plechu, Objem kontejneru: 500l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919930 500
GTIN	2050001936752
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Olejo- a vodotěsná nádoba je vybavena **šroubovaným děrovaným plechem na celém dnu** a 1palcovým vypouštěcím kohoutem. Hodí se proto **speciálně pro sběr a oddělování kapalin a pevných látek.**

Nádobu s tloušťkou stěn 3 mm lze pohodlně vyklopit pomocí lanovodu ze sedadla vysokozdvizného vozíku.

Základní rám je vybaven vybráním pro vidle vysokozdvizného vozíku.

Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí, plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná.**

Technický popis

Objem kontejneru	500 l
Hmotnost	130 kg
Délka	1440 mm

Lanový výtah	ano
Vzdálenost vybrání B	150 mm
Výška násypné hrany	495 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout bez sítka
Rozměr vybrání D	60 mm
Vybavení děrovaným plechem	Vložená police z děrovaného plechu
Nosnost	1000 kg
Výška	680 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	60 mm
Výklopný mechanismus	Lanovod
Olejetěsně svařené	ano
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	200 mm
Rozměr vybrání A	200 mm
S vybráním	ano
Šířka	780 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba

Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450