

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Zdvížený vidlicový vozík, Délka vidlice: 1150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919910 1150
GTIN	4017976021164
Třída artiklu	96D

**Popis****Provedení:**

Rámy a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci.

Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování. Kolečka vidlice, nylonový tandem Ø 80×70 mm.

**Lakování:**

Žlutá, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Hmotnost	76 kg
Ø koleček vidlice	80×70 mm
Délka vidlice	1150 mm
Délka	1540 mm
Rozsah zdvihu	85 - 200 mm
Šířka	540 mm
Šířka vidlice	160 mm
Ø řídicích koleček	200×50 mm

Materiál řídicích koleček	pružné celogumové
Váha	ne
Nosnost	2500 kg
Materiál koleček vidlice	Nylon Tandem nezanechává stopy
Barva	žlutá
Druh produktu	Zdvíhací vidlicový vozík