

Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná, Objem kontejneru: 750l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919955 750
GTIN	2050001937452
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoby **pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou** a příznivým úhlem naklápění.

Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu

Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.

Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvížného vozíku A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

Technický popis

Šířka	1280 mm
Oblast použití	na pevné látky
Vzdálenost vybrání B	495 mm
Objem kontejneru	750 l

Nosnost	1000 kg
Výška	680 mm
Hmotnost	139 kg
Délka	1440 mm
Výška násypné hrany	495 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba

Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450