

fetra[®]
....**Sklopný kontejner RAL 5007 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 450l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919920 450
GTIN	4017976147024
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraňený.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vzdálenost vybrání B	203 mm
Délka	1374 mm
Rozměr vybrání D	72 mm
Nosnost	750 kg
Rozměr vybrání C	603 mm
Rozměr skříně – šířka	669 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Výsypné hrany výška s kolečky	733 mm
Materiál kolečka	TPE
Lanový výtah	ne
Objem kontejneru	450 l
Výška	1072 mm
Rozměr skříně – výška	708 mm
Šířka	730 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Olejetěsně svařené	ano
Pojistka proti vyklopení	ano
Počet koleček	4
Rozměr vybrání A	194 mm
Vnitřní rozměry pro zajištění výška	72 mm
S vybráním	ano
Vnitřní rozměry pro zajištění šířka	194 mm
Hmotnost	83 kg
Rozměr skříně – délka	1214 mm
Ø koleček	200 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Barva	Brilantová modrá RAL 5007

Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba