


## Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná, Objem kontejneru: 1000l



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 919955 1000   |
| GTIN           | 2050001937469 |
| Třída artiklu  | 94B           |

### Popis

#### Provedení:

Vyklápěcí nádoby **pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou** a příznivým úhlem naklápění.

Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu

Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.

Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvížného vozíku A×D = 200×60 mm.

#### Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

### Technický popis

|                |                |
|----------------|----------------|
| Délka          | 1640 mm        |
| Nosnost        | 1500 kg        |
| Výška          | 780 mm         |
| Oblast použití | na pevné látky |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vzdálenost vybrání B | 495 mm                           |
| Šířka                | 1280 mm                          |
| Hmotnost             | 184 kg                           |
| Objem kontejneru     | 1000 l                           |
| Výška násypné hrany  | 565 mm                           |
| Volba barev          | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Druh produktu        | Vyklápěcí nádoba                 |

## Příslušenství

Sada koleček pro nádobu na třísky a vyklápěcí nádobu,  
polyamid, 4dílná Nosnost/kolo 450 kg

919970 450