

fetra[®]
....**Sklopný kontejner RAL 5007 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 600l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919920 600
GTIN	4017976147031
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	194 mm
Šířka	855 mm
Rozměr skříně – výška	735 mm
Počet koleček	4
Materiál kolečka	TPE
Délka	1458 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	72 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Rozměr skříně – délka	1321 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	843 mm
Nosnost	750 kg
Výška	1099 mm
Lanový výtah	ne
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Olejetěsně svařené	ano
Vzdálenost vybrání B	327 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Hmotnost	95 kg
Rozměr skříně – šířka	794 mm
Pojistka proti vyklopení	ano
Ø koleček	200 mm
Rozměr vybrání D	72 mm
Rozměr vybrání C	727 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Rozměr vybrání A	194 mm
Objem kontejneru	600 l
S vybráním	ano
Barva	Brilantová modrá RAL 5007

Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba