

Skříňový vozík na třísky s vložkou z děrovaného plechu, Objem kontejneru: 250l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919935 250
GTIN	2050001936776
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Olejotěsná a vodotěsná nádoba je vhodná pro **vyprazdňování na úrovni podlahy** a je vybavena vložkou z děrovaného plechu a vypouštěcím kohoutem. Nádoba má kapsy pro vidle a jištění proti nechtěnému skluzu a vyklopení. Včetně 2 celogumových koleček a 1 řiditelného kolečka s brzdou.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

Technický popis

Počet řiditelných koleček s brzdou	1
Počet koleček	3
Rozměr vybrání D	55 mm
Nosnost	300 kg
Olejotěsně svařené	ano
S vybráním	ano

Technický list

Vybavení děrovaným plechem	Vložka z děrovaného plechu
Šířka	820 mm
Vnitřní rozměry pro zasetí výška	55 mm
Objem kontejneru	250 l
Vnitřní rozměry pro zasetí šířka	170 mm
Materiál kolečka	celogumové
Délka	1110 mm
Vyprazdňování na úrovni podlahy	ano
Výška	990 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout bez sítka
Hmotnost	70 kg
Vzdálenost vybrání B	465 mm
Rozměr vybrání A	170 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	685 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná šířka	540 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba