



Sklopný kontejner RAL 7035 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 250l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919922 250
GTIN	4017976847016
Třída artiklu	96D

Popis

Provedení:

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraňený.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	713 mm
Výška	780 mm
Počet koleček	4
Rozměr vybrání D	72 mm
Lanový výtah	ne
Objem kontejneru	250 l
Rozměr skříně – výška	413 mm
S vybráním	ano
Olejetěsně svařené	ano
Výklopný mechanismus	ruční
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Pojistka proti vyklopení	ano
Hmotnost	70 kg
Délka	1359 mm
Vzdálenost vybrání B	203 mm
Materiál kolečka	TPE
Rozměr vybrání A	194 mm
Ø koleček	200 mm
Rozměr vybrání C	603 mm
Vnitřní rozměry pro zjetí výška	72 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Nosnost	750 kg
Výsypné hrany výška s kolečky	780 mm
Rozměr skříně – šířka	652 mm
Vnitřní rozměry pro zjetí šířka	194 mm
Rozměr skříně – délka	1200 mm
Barva	Světle šedá RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Druh produktu

Vyklápěcí nádoba