

Skříňový vozík na třísky s vložkou z děrovaného plechu, Objem kontejneru: 400l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919935 400
GTIN	2050001936783
Třída artiklu	94B

Popis

Provedení:

Olejetěsná a vodotěsná nádoba je vhodná pro **vyprazdňování na úrovni podlahy** a je vybavena vložkou z děrovaného plechu a vypouštěcím kohoutem. Nádoba má kapsy pro vidle a jištění proti nechtěnému skluzu a vyklopení. Včetně 2 celogumových koleček a 1 řiditelného kolečka s brzdou.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, **lakovaná**.

Technický popis

Vzdálenost vybrání B	465 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Olejetěsně svařené	ano
Vybavení děrovaným plechem	Vložka z děrovaného plechu
Materiál kolečka	celogumové
Výška	1090 mm

Technický list

Hmotnost	85 kg
Šířka	900 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	55 mm
Vyprazdňování na úrovni podlahy	ano
Výsypné hrany výška s kolečky	735 mm
Délka	1315 mm
Nosnost	300 kg
Rozměr vybrání A	170 mm
Počet koleček	3
Počet říditelných koleček s brzdou	1
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	170 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout bez sítka
S vybráním	ano
Objem kontejneru	400 l
Rozměr vybrání D	55 mm
Užitná šířka	620 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba