




Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK7935, Označení typ W29: 24-010



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Třída artiklu	24T

Popis

Vhodné pro :

č. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornění:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Typ: INOX

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 05T304

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/ot,

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Označení	24-010
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/ot,
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK7935
Typ	INOX

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		