



Sklopný kontejner RAL 7035 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 450l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919922 450
GTIN	4017976847023
Třída artiklu	96D

Popis

Provedení:

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraňovaný.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u řiditelných koleček.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Technický list

Délka	1374 mm
Vnitřní rozměry pro zajetí výška	72 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Rozměr vybrání D	72 mm
Rozměr skříně – šířka	669 mm
Pojistka proti vyklopení	ano
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Lanový výtah	ne
Hmotnost	83 kg
Vzdálenost vybrání B	203 mm
Rozměr vybrání C	603 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Rozměr skříně – výška	708 mm
Rozměr vybrání A	194 mm
Počet koleček	4
S vybráním	ano
Vnitřní rozměry pro zajetí šířka	194 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	733 mm
Materiál kolečka	TPE
Ø koleček	200 mm
Šířka	730 mm
Výška	1072 mm
Objem kontejneru	450 l
Olejetěsně svařené	ano
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Rozměr skříně – délka	1214 mm
Nosnost	750 kg
Barva	Světle šedá RAL 7035
Norma	EN 1757-3

Druh produktu

Vyklápěcí nádoba