

## Vozík na sudy, pozinkovaný, Typ: FRW-I



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Třída artiklu	96U

### Popis

#### Provedení:

Snadná a bezpečná přeprava sudů až do  $\varnothing$  600 mm. Konstrukce z ocelového plechu. 4 říditelná kolečka z polyamidu, jedno s brzdou,  $\varnothing$  100 mm.

#### Lakování:

Žárově zinkovaný.

### Technický popis

Vnitřní $\varnothing$	600 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	3
Nosnost	300 kg
Materiál říditelných koleček	Polyamid
Šířka	655 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	1
Hmotnost	10 kg
Výška	165 mm
Materiál	pozinkovaná
Hloubka	610 mm

Ø koleček	100 mm
Druh produktu	Vozík na sudy