



Odjehlovač ROTO-DRIVE s vnější odjehlovací hlavou Ø 4-18



Údaje o objednávce

Artikové číslo	838655
GTIN	7290005395444
Třída artiklu	83G

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočně uloženými, vyměnitelnými odjehlovači. Jednoduchá manipulace díky klikovému systému.

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování, srážení nebo dokončování hran otvorů, vnějších průměrů, závitů a drážek.

Celková délka: 155 mm

Technický popis

Celková délka	155 mm
Druh produktu	Odjehlovače

Příslušenství

Odjehlovač otvorů 90°, se stopkou HSS, povlak TiN Ø odjehlovací hlavy 10,4 mm	838611 10,4
Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou Ø odjehlovací hlavy 20 mm	838610 20
Čepel HSS na odstranění otřepů z drážek pro O-kroužky	838760
Čepel pro čištění vnitřních závitů HSS	838710

Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou Ø odjehlovací hlavy 6,3 mm	838610 6,3
Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou Ø odjehlovací hlavy 10,4 mm	838610 10,4
Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou Ø odjehlovací hlavy 3,2 mm	838610 3,2
Hlava HSS na vnější odjehlování pro Ø 4 – 18 mm	838660