

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Sklopný kontejner RAL 7035 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 600l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919922 600
GTIN	4017976847030
Třída artiklu	96D

**Popis****Provedení:**

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraňený.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

**Text upoutávky:**

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

## Technický popis

Olejtěsně svařené	ano
Nosnost	750 kg
Objem kontejneru	600 l
Délka	1458 mm
Vnitřní rozměry pro zasetí výška	72 mm
Vzdálenost vybrání B	327 mm
Pojistka proti vyklopení	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Rozměr vybrání A	194 mm
Vnitřní rozměry pro zasetí šířka	194 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Rozměr vybrání C	727 mm
Materiál kolečka	TPE
Počet koleček	4
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Šířka	855 mm
Rozměr skříně – výška	735 mm
S vybráním	ano
Výška	1099 mm
Rozměr skříně – délka	1321 mm
Ø koleček	200 mm
Rozměr skříně – šířka	794 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	843 mm
Rozměr vybrání D	72 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Lanový výtah	ne
Hmotnost	95 kg
Barva	Světle šedá RAL 7035

Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba