

Vozík na sudy, pozinkovaný, Typ: FRW-II**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919907 FRW-II
GTIN	4052462018136
Třída artiklu	96U

Popis**Provedení:**

Snadná a bezpečná přeprava sudů až do Ø 600 mm. Konstrukce z ocelového plechu. 4 říditelná kolečka z polyamidu, jedno s brzdou, Ø 100 mm.

Lakování:

Žárově zinkovaný.

Technický popis

Nosnost	300 kg
Výška	210 mm
Šířka	650 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	1
Materiál říditelných koleček	Polyamid
Hmotnost	13 kg
Vnitřní Ø	600 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	3
Materiál	pozinkovaná
Hloubka	620 mm

Ø koleček

100 mm

Druh produktu

Vozík na sudy