

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261352 16/07 |
| GTIN | 4045197941527 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Středové přesazení L_3 | 11 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 19,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0702.. |
| Velikost destiček | 7 mm |
| Upínací výška L_2 | 15 mm |
| ISO kód držáku | A16M SVVCR/L07 |
| Úhel nastavení κ | 72,5 stupeň |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 27 |
| Délka hlavy L_1 | 36 mm |
| Šířka hrdla L_4 | 12,9 mm |
| Užitná hloubka T | 6 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm | 659957 200 |