

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Šířka hrdla L ₄	7,5 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
ISO kód držáku	A10H SVLDR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L ₂	9 mm
Délka hlavy L ₁	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200