

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB730-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150608 HB730-1 Typ: HB730-1

Lamač třísek: XUM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 35 - 230 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	XUM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	35 - 230 m/min
Typ	HB730-1
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	Nano-PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení