

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A08F SVVCR/L05
Velikost destiček	5 mm
Celková délka L	80 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Středové přesazení L <sub>3</sub>	5,5 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	10,2 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	7,5 mm
Užitná hloubka T	3,5 mm
Ø stopky D <sub>5</sub>	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200