



## Samosklápěč s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 350l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919925 350
GTIN	4017976160306
Třída artiklu	96D

### Popis

#### Provedení:

Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu. Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík. 2 pevná a 2 říditelná kolečka s polyamidovými kolečky (s brzdou). Pojistka proti odjetí a aretace sklápění, článkový řetěz jako pojistka proti sklouznutí a sklopení.

#### Text upoutávky:

**Vypouštěcí kohout** se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

**Klopení probíhá samostatně po uvolnění zablokování.**

Tažné lano k aktivaci klopení ze sedadla vysokozdvizného vozíku.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

### Technický popis

Lanový výtah	ano
Výklopný mechanismus	Lanovod
Vzdálenost vybrání B	192 mm
Počet koleček	4

Rozměr vybrání C	592 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
S vybráním	ano
Objem kontejneru	350 l
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	1070 mm
Rozměr vybrání A	190 mm
Rozměr vybrání D	90 mm
Vnitřní rozměry pro zajištění výška	90 mm
Materiál kolečka	Polyamid
Délka	1294 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	981 mm
Nosnost	1000 kg
Vnitřní rozměry pro zajištění šířka	190 mm
Hmotnost	126 kg
Šířka	731 mm
Ø koleček	200 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Pojistka proti vyklopení	ano
Barva	Brilantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koleček	837 mm
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba