

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB730-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Třída artiklu	21G

**Popis**

WN.G 080408 HB730-1 Typ: HB730-1  
Lamač třísek: XUM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 35 - 230 m/min

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	35 - 230 m/min
Lamač třísek	XUM
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB730-1
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	Nano-PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení