

Garant**VC.T 070204, Řezný materiál: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Třída artiklu	21I

Popis

VC.T 070204 HB7125-1 Typ: HB7125-1
Lamač třísek: VF
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 180 m/min

Technický popis

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VF
Typ	HB7125-1
Rohový rádius	0,4 mm

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 180 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení