

**HOLEX**

**Upichovací planžeta, ocel, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
19/2,2mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Třída artiklu	22B

## Popis

**Použití:**

Pouze ve spojení s upichovacími destičkami č. 273010.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273896 – 273898 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Rozsah dodávky:**

Včetně klíče pro výměnu destiček.

## Technický popis

Šířka b <sub>2</sub>	1,6 mm
Výška h <sub>1</sub>	15,5 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Celková délka L	86 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

