

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260462 HB730-1 |
| GTIN | 4045197941435 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

DC.T 11T304 HB730-1 Typ: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 3,3 mm
Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min

Technický popis

| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Typ | HB730-1 |
| Posuv f | 0,15 - 0,35 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | UNI |
| Hloubka řezu a_p | 0,4 - 3,3 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lamač třísek | XUM |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 35 - 230 m/min |
| Povlak | Nano-PVD |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |