

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Celková délka L	125 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Šířka hrdla L_4	9 mm
ISO kód držáku	A12K SVVCR/L07
Upínací výška L_2	11 mm
Délka hlavy L_1	28 mm
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200