

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB730-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HB730-1 Typ: HB730-1  
Lamač třísek: XUM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 35 - 230 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	UNI
Typ	HB730-1
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	35 - 230 m/min
Lamač třísek	XUM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	Nano-PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení