

**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216625 30
GTIN	4045197941244
Třída artiklu	220

Technický popis

Počet břitů Z	3
Maximální Ø srážení hran D_{max}	42,3 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP..09T308
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø D	30 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0