

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	A10H SVLCR/L07
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	7,5 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200