

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
ISO kód držáku	A10K SVJCR/L07
Středové přesazení L_3	1,5 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Délka hlavy L_1	18 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Šířka hrdla L_4	6,3 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200