


Garant**CNMG 120408, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	XUM
Hlavní způsob použití	UNI
Typ	HB730-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Povlak	Nano-PVD

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení