

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	5 mm
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Délka hlavy L ₁	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10,2 mm
Středové přesazení L ₃	5,5 mm
ISO kód držáku	A08F SVVCR/L05
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Užitná hloubka T	3,5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200