

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
ISO kód držáku	A12L SVJCR/L07
Délka hlavy L ₁	18 mm
Středové přesazení L ₃	2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Šířka hrdla L ₄	7,8 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200