

Garant**DNMG 110404, Typ: HB730-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB730-1 Typ: HB730-1

Lamač třísek: XUM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mmPosuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	XUM
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	HB730-1
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Povlak	Nano-PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení