

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Celková délka L	150 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	A16M SVLCR/L07
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Upínací výška L_2	15 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Délka hlavy L_1	36 mm
Šířka hrdla L_4	14,5 mm

Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200