

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	5 mm
Středové přesazení L ₃	3 mm
ISO kód držáku	A08F SVJCR/L05
Délka hlavy L ₁	15 mm
Celková délka L	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200