

Garant**VCGT 050102, Řezný materiál: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Třída artiklu	21I

Technický popis

Typ	HB7125-1
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 180 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení