

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Délka hlavy $L_1$	15 mm
Celková délka $L$	80 mm
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
ISO kód držáku	A08F SVLCR/L05
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla $L_4$	6 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	9,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Středové přesazení $L_3$	5 mm
Užitná hloubka $T$	3 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659905 200
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX5	675155 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm	659956 200