

**Garant****Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	13 mm
ISO kód držáku	A12L SVJCR/L07
Středové přesazení $L_3$	2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Upínací výška $L_2$	11 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka $L$	140 mm
Šířka hrdla $L_4$	7,8 mm
Délka hlavy $L_1$	18 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepce Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200