

**Garant****VCMT 070202, Řezný materiál: HB7125-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Třída artiklu	21I

**Popis**

VCMT 070202 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VF

Tolerance: MF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 180 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	VF
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 180 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Řezný materiál	TK
Typ	HB7125-1
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení