

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	9 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Délka hlavy L_1	28 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
ISO kód držáku	A12K SVVCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	15,5 mm
Šířka hrdla L_4	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200